


## Vindsensor Standard



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0913 00	1	06	4010337913009

## Egenskaper

- Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalousierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
- Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
- Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.
- Testdrift med test-LED.
- Testdrift för funktionskontroll.
- 

## Tekniska data

### Vindsensor

- Material givare och skålkors: Plast (ABS), svart
- Omgivningstemperatur:
- Anslutningsledning: LIYY 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m)
- Kapslingsklass:

### Utvärderingsenhet

- Vindvarningsområde: 3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
- Kopplingskontakt: Relä med potentialfri slutande kontakt
- Max. belastning: max. 2 A
- Driftspänning: AC 230 V
- Kapslingsklass: IP20

- B x H x D:

## Leveransen innehåller

- Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.

## Yttermåti mm

Skåldiameter vindsensor:

Ø 134

H 160

---