




Portregister Video utanpåliggande 1knapps



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 1269 66 5806022 | 1 | 10 | 4010337269663 |
|  antracit | 1269 67 5806023 | 1 | 10 | 4010337269670 |
|  alufärg | 1269 65 5806021 | 1 | 10 | 4010337269656 |

Egenskaper

- Kompletterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtälig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxsruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtälig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Portregister med färgkamera, dörrhögtalare och anropsknappar.
- Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.

- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

| | |
|---|---------------------------------|
| Spänningsförsörjning: | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar | |
| - Buss med två ledare: | 2 x skruvklämmor |
| - Extraförsörjning: | 2 x skruvklämmor |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Omgivningstemperatur: | -25 °C till +70 °C |
| Kameraelement: | CCD-sensor 0,85 cm (1/3") |
| Vidvinkelobjektiv: | 150° |
| Synligt övervakningsområde: | 100° |
| Övervakat område (med 20° vridning): | 140° |
| Färgsystem: | PAL |
| Bildpunkter: | 500 (H) x 582 (V) |
| Horisontell upplösning: | 380 TV-linjer |
| Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: | 1 lx |
| Ljuskänslighet i svart-vitt: | 0,1 lx |
| Slutartid elektronisk bländare: | upp till 1/100 000 s |
| IR-filter: | Integrerad |
| Rekommenderad monteringshöjd för kamera: | 1,50 m |

Yttermåti mm

| | | | |
|--------------|-------|-------|------|
| Utan kamera: | B 110 | H 253 | D 19 |
| Med kamera: | B 110 | H 253 | D 40 |
| Namnskylt: | B 62 | H 62 | D - |
