

## Frontmodul för rörelsevakt 1,10 m standard för KNX Platt brytare



| Specifikation  | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 2040 112   | 1/5 | 06 | 4010337026860 |

### Egenskaper

- Montering på busskopplare 3.
- Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor").
- Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
- Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
- Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
- Rörelsedetekterings känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
- Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
- Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten.
- Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
- Ett funktionsblock kan konfigureras.
- Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras.
- Funktionsblocket har två utgångskommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
- Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
- Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
- Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
- Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
- Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
- Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.

### Tekniska data

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| KNX medium:                    | TP256             |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m |                   |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 32 m         |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 19 m         |
| Övervakningsvinkel:            | 180°              |
| Ljusstyrkesensor               |                   |
| - Mätområde:                   | ca 1 till 1000 lx |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Kapslingsklass

- System 55, Gira F100:
- TX\_44:

IP20  
IP44

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C

---

## Hänvisningar

- Endast lämplig för användning inomhus.
  - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
-